



FB92LE

Armoire protégée contre le feu, univers, 1498 x 648 x 349 mm, 30 min

Caractéristiques techniques

Architecture

Mode de fixation en saillie

Modèle

Nombre de modules 216

Intensité du courant

Courant assigné nominal 250 A

Dimensions

Profondeur produit installé 349 mm

Profondeur interne 240 mm

Hauteur produit installé 1498 mm

Largeur produit installé 648 mm

Largeur dans les unités de division 24

Épaisseur du matériau des parois latérales 70 mm

Porte, couvercle

Épaisseur de la matière du couvercle 22 mm

Nombre de serrure de la porte 1

Type de couvercle fermé (plein)

Battant de porte unique

type de couvercle porte

Couvercle/porte transparent(e) Non

Matières

Couleur gris clair

Couleur gris

Couleur RAL RAL 7035 - Gris clair

Matière mélange de matériaux

Installation, montage

Adapté à un usage extérieur Non

Équipement

Nombre rangées 9

Nombre de clés 1

Nombre d'ouvertures pour plaques à bride 4

Extension possible Non

Standards

Sécurité

Code de protection IK contre les chocs mécaniques	IK10
Indice de protection IP	IP44
Classe de protection	classe II
Conformité REACH	Oui
Conforme à la directive RoHS	Oui