



FB9923047035

Angle intérieur pour goulotte FB 100x230mm gris clair

Caractéristiques techniques

Architecture

Mode de fixation clipsé

Modèle

Traitement antibactérien Non

Compatibilité

Compatibilité produits FB

Connectivité

Accessoires d'alignement Sans éclisses

Dimensions

Hauteur de goulotte 100 mm

Largeur de goulotte 230 mm

Mesure a 250 mm

Porte, couvercle

Couvercle avec joint Non

Matières

Couleur gris clair

Couleur RAL RAL 7035 - Gris clair

Groupe de matériau plastique

Type de traitement de surface non traitée

Installation, montage

Perforation de socle Sans poinçonnage de base

Configuration

Plage angulaire 90 °

Accessoires inclus

Configuration de la pièce de forme Fond et couvercle

Standards

Directive européenne RoHs conformité volontaire

Sécurité

Indice de protection IP IP20

Résistance au choc IK07

