



FB9923069016



Embout pour goulotte FB 100x230mm blanc

Caractéristiques techniques

Architecture

Mode de fixation vissé

Modèle

Traitement antibactérien Non

Connectivité

Accessoires d'alignement Sans éclisses

Dimensions

Hauteur de goulotte 100 mm

Largeur de goulotte 230 mm

Matières

Groupe de matériau plastique

Type de traitement de surface non traitée

Standards

Directive européenne RoHs conformité volontaire

Sécurité

Indice de protection IP IP20

Résistance au choc IK07

Conditions d'utilisation

Température de service -5...60 °C

Température

Température ambiante -5...65 °C