



FG21KD



armoire de distribution, porte transp., univers, IP 54, cl. protect. I, 1900x350x600mm

Caractéristiques techniques

Architecture

Mode de fixation installation individuelle et en série

Modèle

Nombre de modules 144

Compatibilité

Approprié pour parafoudre Non

Intensité du courant

Courant assigné nominal 1600 A

Dimensions

Profondeur de montage 600 mm

Profondeur produit installé 600 mm

Profondeur interne 600 mm

Hauteur produit installé 1900 mm

Largeur produit installé 350 mm

Largeur dans les unités de division 12

Épaisseur du matériau des parois latérales 1.5 mm

Porte, couvercle

Épaisseur de la matière du couvercle 1.5 mm

Type de fermeture de la porte Serrure double barre 3mm

Nombre de serrure de la porte 1

Type de couvercle fermé (plein)

Battant de porte double, asymétrique

type de couvercle porte

Couvercle/porte transparent(e) Oui

Matières

Couleur RAL 7035

Couleur gris clair

Couleur RAL RAL 7035 - Gris clair

Matière tôle d`acier

Type de traitement de surface revêtement pur poudre

Installation, montage

Adapté à un usage extérieur Non

Configuration

Équipement

Nombre rangées	12
Nombre de travée de large	1
Nombre de clés	1
Nombre d'ouvertures pour plaques à bride	2
Extension possible	Oui

Standards

Directive européenne WEEE	non concerné
---------------------------	--------------

Sécurité

Code de protection IK contre les chocs mécaniques	IK10
Indice de protection IP	IP54
Classe de protection	classe I
Préservation de la fonction	-