



FL010BW

Caractéristiques techniques

Architecture

Mode de fixation Montage mural

Fonctions

couverture avec décharge de pression Non

Compatibilité

Approprié pour parafoudre Non

Intensité du courant

Courant assigné nominal 630 A

Dimensions

Profondeur produit installé 150 mm

Profondeur interne 116 mm

Hauteur produit installé 300 mm

Largeur produit installé 200 mm

Épaisseur du matériau des parois latérales 1.5 mm

Porte, couvercle

Épaisseur de la matière du couvercle 1.5 mm

Type de couvercle Avec découpe

Battant de porte unique

type de couvercle porte

Couvercle/porte transparent(e) Non

Matières

Couleur aspect acier inox

Matière acier inoxydable

Installation, montage

Adapté à un usage extérieur Oui

Configuration

Type d'armoire Armoire murale

Équipement

Nombre d'ouvertures pour plaques à bride 0

Extension possible Oui

Standards

Directive européenne WEEE non concerné

Sécurité

Code de protection IK contre les chocs mécaniques	IK10
Indice de protection IP	IP66
Classe de protection	classe I
