



FL013BW

### Caractéristiques techniques

#### Architecture

Mode de fixation Montage mural

#### Fonctions

couverture avec décharge de pression Non

#### Compatibilité

Approprié pour parafoudre Non

#### Intensité du courant

Courant assigné nominal 630 A

#### Dimensions

Profondeur produit installé 150 mm

Profondeur interne 116 mm

Hauteur produit installé 300 mm

Largeur produit installé 400 mm

Épaisseur du matériau des parois latérales 1.5 mm

#### Porte, couvercle

Type de couvercle fermé (plein)

Battant de porte unique

type de couvercle porte

Couvercle/porte transparent(e) Non

#### Matières

Couleur aspect acier inox

Matière acier inoxydable

Type de traitement de surface Scotch-Brite 240 affûté

#### Installation, montage

Adapté à un usage extérieur Oui

#### Configuration

Type d'armoire Armoire murale

#### Équipement

Nombre d'ouvertures pour plaques à bride 0

Extension possible Oui

#### Standards

Directive européenne WEEE non concerné

**Sécurité**

---

Code de protection IK contre les chocs mécaniques	IK10
Indice de protection IP	IP66
Classe de protection	classe I
Préservation de la fonction	-

---