



FL014BWL

Caractéristiques techniques

Fonctions

couvercle avec décharge de pression	Non
-------------------------------------	-----

Compatibilité

Approprié pour parafoudre	Non
---------------------------	-----

Intensité du courant

Courant assigné nominal	630 A
-------------------------	-------

Dimensions

Profondeur produit installé	150 mm
Profondeur interne	116 mm
Hauteur produit installé	400 mm
Largeur produit installé	400 mm
Epaisseur du matériau des parois latérales	1.5 mm

Porte, couvercle

Epaisseur de la matière du couvercle	1.5 mm
Type de couvercle	Avec découpe
Battant de porte	unique
type de couvercle	porte
Couvercle/porte transparent(e)	Non

Matières

Couleur	aspect acier inox
Matière	acier inoxydable

Installation, montage

Adapté à un usage extérieur	Oui
-----------------------------	-----

Configuration

Type d'armoire	Armoire murale
----------------	----------------

Équipement

Nombre d'ouvertures pour plaques à bride	0
Extension possible	Oui

Standards

Directive européenne WEEE	non concerné
---------------------------	--------------

Sécurité

Indice de protection IP	IP66
-------------------------	------

