



FL015BW

## Caractéristiques techniques

### Fonctions

|                                     |     |
|-------------------------------------|-----|
| couvercle avec décharge de pression | Non |
|-------------------------------------|-----|

### Compatibilité

|                           |     |
|---------------------------|-----|
| Approprié pour parafoudre | Non |
|---------------------------|-----|

### Intensité du courant

|                         |       |
|-------------------------|-------|
| Courant assigné nominal | 630 A |
|-------------------------|-------|

### Dimensions

|                                            |        |
|--------------------------------------------|--------|
| Profondeur produit installé                | 210 mm |
| Profondeur interne                         | 176 mm |
| Hauteur produit installé                   | 400 mm |
| Largeur produit installé                   | 300 mm |
| Epaisseur du matériau des parois latérales | 1.5 mm |

### Porte, couvercle

|                                |               |
|--------------------------------|---------------|
| Type de couvercle              | fermé (plein) |
| Battant de porte               | unique        |
| type de couvercle              | porte         |
| Couvercle/porte transparent(e) | Non           |

### Matières

|         |                   |
|---------|-------------------|
| Couleur | aspect acier inox |
| Matière | acier inoxydable  |

### Installation, montage

|                             |     |
|-----------------------------|-----|
| Adapté à un usage extérieur | Oui |
|-----------------------------|-----|

### Configuration

|                |                |
|----------------|----------------|
| Type d'armoire | Armoire murale |
|----------------|----------------|

### Équipement

|                                          |     |
|------------------------------------------|-----|
| Nombre d'ouvertures pour plaques à bride | 0   |
| Extension possible                       | Oui |

### Standards

|                           |              |
|---------------------------|--------------|
| Directive européenne WEEE | non concerné |
|---------------------------|--------------|

### Sécurité

|                         |          |
|-------------------------|----------|
| Indice de protection IP | IP66     |
| Classe de protection    | classe I |

