



FL016BW

Caractéristiques techniques

Fonctions

| | |
|-------------------------------------|-----|
| couvercle avec décharge de pression | Non |
|-------------------------------------|-----|

Compatibilité

| | |
|---------------------------|-----|
| Approprié pour parafoudre | Non |
|---------------------------|-----|

Intensité du courant

| | |
|-------------------------|-------|
| Courant assigné nominal | 630 A |
|-------------------------|-------|

Dimensions

| | |
|-----------------------------|--------|
| Profondeur produit installé | 210 mm |
|-----------------------------|--------|

| | |
|--------------------|--------|
| Profondeur interne | 176 mm |
|--------------------|--------|

| | |
|--------------------------|--------|
| Hauteur produit installé | 400 mm |
|--------------------------|--------|

| | |
|--------------------------|--------|
| Largeur produit installé | 400 mm |
|--------------------------|--------|

| | |
|--|--------|
| Epaisseur du matériau des parois latérales | 1.5 mm |
|--|--------|

Porte, couvercle

| | |
|--------------------------------------|--------|
| Epaisseur de la matière du couvercle | 1.5 mm |
|--------------------------------------|--------|

| | |
|-------------------|--------------|
| Type de couvercle | Avec découpe |
|-------------------|--------------|

| | |
|------------------|--------|
| Battant de porte | unique |
|------------------|--------|

| | |
|-------------------|-------|
| type de couvercle | porte |
|-------------------|-------|

| | |
|--------------------------------|-----|
| Couvercle/porte transparent(e) | Non |
|--------------------------------|-----|

Matières

| | |
|---------|-------------------|
| Couleur | aspect acier inox |
|---------|-------------------|

| | |
|---------|------------------|
| Matière | acier inoxydable |
|---------|------------------|

Installation, montage

| | |
|-----------------------------|-----|
| Adapté à un usage extérieur | Oui |
|-----------------------------|-----|

Configuration

| | |
|----------------|----------------|
| Type d'armoire | Armoire murale |
|----------------|----------------|

Équipement

| | |
|--|---|
| Nombre d'ouvertures pour plaques à bride | 0 |
|--|---|

| | |
|--------------------|-----|
| Extension possible | Oui |
|--------------------|-----|

Standards

| | |
|---------------------------|--------------|
| Directive européenne WEEE | non concerné |
|---------------------------|--------------|

Sécurité

| | |
|-------------------------|------|
| Indice de protection IP | IP66 |
|-------------------------|------|

