



FL016BWL

Caractéristiques techniques

Fonctions

couvercle avec décharge de pression	Non
-------------------------------------	-----

Compatibilité

Approprié pour parafoudre	Non
---------------------------	-----

Intensité du courant

Courant assigné nominal	630 A
-------------------------	-------

Dimensions

Profondeur produit installé	210 mm
-----------------------------	--------

Profondeur interne	176 mm
--------------------	--------

Hauteur produit installé	400 mm
--------------------------	--------

Largeur produit installé	400 mm
--------------------------	--------

Epaisseur du matériau des parois latérales	1.5 mm
--	--------

Porte, couvercle

Epaisseur de la matière du couvercle	1.5 mm
--------------------------------------	--------

Type de couvercle	Avec découpe
-------------------	--------------

Battant de porte	unique
------------------	--------

type de couvercle	porte
-------------------	-------

Couvercle/porte transparent(e)	Non
--------------------------------	-----

Matières

Couleur	aspect acier inox
---------	-------------------

Matière	acier inoxydable
---------	------------------

Installation, montage

Adapté à un usage extérieur	Oui
-----------------------------	-----

Configuration

Type d'armoire	Armoire murale
----------------	----------------

Équipement

Nombre d'ouvertures pour plaques à bride	0
--	---

Extension possible	Oui
--------------------	-----

Standards

Directive européenne WEEE	non concerné
---------------------------	--------------

Sécurité

Indice de protection IP	IP66
-------------------------	------

