



FL021BW

### Caractéristiques techniques

#### Fonctions

|                                     |     |
|-------------------------------------|-----|
| couvercle avec décharge de pression | Non |
|-------------------------------------|-----|

#### Compatibilité

|                           |     |
|---------------------------|-----|
| Approprié pour parafoudre | Non |
|---------------------------|-----|

#### Intensité du courant

|                         |       |
|-------------------------|-------|
| Courant assigné nominal | 630 A |
|-------------------------|-------|

#### Dimensions

|                             |        |
|-----------------------------|--------|
| Profondeur produit installé | 210 mm |
|-----------------------------|--------|

|                    |        |
|--------------------|--------|
| Profondeur interne | 176 mm |
|--------------------|--------|

|                          |        |
|--------------------------|--------|
| Hauteur produit installé | 500 mm |
|--------------------------|--------|

|                          |        |
|--------------------------|--------|
| Largeur produit installé | 400 mm |
|--------------------------|--------|

|  |        |
|--|--------|
| Epaisseur du matériau des parois latérales | 1.5 mm |
|--|--------|

#### Porte, couvercle

|                                      |        |
|--------------------------------------|--------|
| Epaisseur de la matière du couvercle | 1.5 mm |
|--------------------------------------|--------|

|                   |              |
|-------------------|--------------|
| Type de couvercle | Avec découpe |
|-------------------|--------------|

|                  |        |
|------------------|--------|
| Battant de porte | unique |
|------------------|--------|

|                   |       |
|-------------------|-------|
| type de couvercle | porte |
|-------------------|-------|

|                                |     |
|--------------------------------|-----|
| Couvercle/porte transparent(e) | Non |
|--------------------------------|-----|

#### Matières

|         |                   |
|---------|-------------------|
| Couleur | aspect acier inox |
|---------|-------------------|

|         |                  |
|---------|------------------|
| Matière | acier inoxydable |
|---------|------------------|

#### Installation, montage

|                             |     |
|-----------------------------|-----|
| Adapté à un usage extérieur | Oui |
|-----------------------------|-----|

#### Configuration

|                |                |
|----------------|----------------|
| Type d'armoire | Armoire murale |
|----------------|----------------|

#### Équipement

|  |   |
|--|---|
| Nombre d'ouvertures pour plaques à bride | 0 |
|--|---|

|                    |     |
|--------------------|-----|
| Extension possible | Oui |
|--------------------|-----|

#### Standards

|                           |              |
|---------------------------|--------------|
| Directive européenne WEEE | non concerné |
|---------------------------|--------------|

#### Sécurité

|                         |      |
|-------------------------|------|
| Indice de protection IP | IP66 |
|-------------------------|------|

