



FL101A

Porte, orion plus, opaque, 250x200x160mm, pour armoires métallique

Caractéristiques techniques

Fonctions

couvercle avec décharge de pression Non

Compatibilité

Approprié pour parafoudre Non

Intensité du courant

Courant assigné nominal 630 A

Dimensions

Profondeur produit installé 160 mm

Profondeur interne 160 mm

Hauteur produit installé 250 mm

Largeur produit installé 200 mm

Epaisseur du matériau des parois latérales 2 mm

Porte, couvercle

Epaisseur de la matière du couvercle 1.5 mm

Type de fermeture de la porte Serrure à triangle male 7mm

Cadenassable Oui

Type de couvercle Avec découpe

Battant de porte unique

type de couvercle porte

Couvercle/porte transparent(e) Non

Matières

Couleur RAL 7035

Couleur gris clair

Couleur RAL RAL 7035 - Gris clair

Matière acier

Installation, montage

Adapté à un usage extérieur Non

Configuration

Type d'armoire Armoire murale

Équipement

Nombre de clés 1

Nombre d'ouvertures pour plaques à bride 2

Extension possible Non

Standards

Directive européenne WEEE	non concerné
---------------------------	--------------

Sécurité

Classe de protection	classe I
----------------------	----------

Préservation de la fonction	-
-----------------------------	---