



FL107A

**Porte, orion plus,opaque,métallique,CL1, pour coffret, 400x300x200mm**

**Caractéristiques techniques**

**Fonctions**

couvercle avec décharge de pression Non

**Compatibilité**

Approprié pour parafoudre Non

**Intensité du courant**

Courant assigné nominal 630 A

**Dimensions**

Profondeur produit installé 200 mm

Profondeur interne 200 mm

Hauteur produit installé 400 mm

Largeur produit installé 300 mm

Epaisseur du matériau des parois latérales 2 mm

**Porte, couvercle**

Epaisseur de la matière du couvercle 1.5 mm

Type de fermeture de la porte Serrure à triangle male 7mm

Cadenassable Oui

Type de couvercle Avec découpe

Battant de porte unique

type de couvercle porte

Couvercle/porte transparent(e) Non

**Matières**

Couleur RAL 7035

Couleur gris clair

Couleur RAL RAL 7035 - Gris clair

Matière acier

**Installation, montage**

Adapté à un usage extérieur Non

**Configuration**

Type d'armoire Armoire murale

**Équipement**

Nombre de clés 1

Nombre d'ouvertures pour plaques à bride 2

Extension possible Non

**Standards**

---

Directive européenne WEEE	non concerné
---------------------------	--------------

**Sécurité**

---

Classe de protection	classe I
----------------------	----------

---

Préservation de la fonction	-
-----------------------------	---