



FL112A

Coffret métallique Orion plus étanche IP65 porte opaque h 500 mm l 400mm p 200mm

Caractéristiques techniques

Architecture

Mode de fixation Montage mural

Fonctions

couvercle avec décharge de pression Non

Modèle

Nombre de modules 48

Compatibilité

Approprié pour parafoudre Non

Intensité du courant

Courant assigné nominal 630 A

Dimensions

Profondeur de montage 200 mm

Profondeur produit installé 200 mm

Profondeur interne 200 mm

Hauteur produit installé 500 mm

Largeur produit installé 400 mm

Epaisseur du matériau des parois latérales 2 mm

Porte, couvercle

Type de fermeture de la porte Serrure à triangle male 7mm

Cadenassable Oui

Nombre de serrure de la porte 1

Type de couvercle fermé (plein)

Battant de porte unique

Couvercle/porte transparent(e) Non

Matières

Couleur RAL 7035

Couleur gris clair

Couleur RAL RAL 7035 - Gris clair

Matière acier

Type de traitement de surface revêtement pur poudre

Installation, montage

Adapté à un usage extérieur Non

Équipement

Nombre rangées	3
Nombre de clés	1
Nombre d'ouvertures pour plaques à bride	2
Extension possible	Non

Standards

Directive européenne WEEE	concerné
---------------------------	----------

Sécurité

Code de protection IK contre les chocs mécaniques	IK10
Classe de protection	classe I
Conformité REACH	Non
Conforme à la directive RoHS	Oui
Préservation de la fonction	-