



FL122A

Coffret métallique Orion plus étanche IP65 porte opaque h 800mm l 500mm p 250mm

Caractéristiques techniques

Fonctions

couvercle avec décharge de pression	Non
-------------------------------------	-----

Modèle

Nombre de modules	110
-------------------	-----

Compatibilité

Approprié pour parafoudre	Non
---------------------------	-----

Intensité du courant

Courant assigné nominal	630 A
-------------------------	-------

Dimensions

Profondeur de montage	250 mm
Profondeur produit installé	250 mm
Profondeur interne	250 mm
Hauteur produit installé	800 mm
Largeur produit installé	500 mm
Largeur dans les unités de division	22
Epaisseur du matériau des parois latérales	2 mm

Porte, couvercle

Epaisseur de la matière du couvercle	2 mm
Type de fermeture de la porte	Serrure à triangle male 7mm
Cadenassable	Oui
Type de couvercle	fermé (plein)
Battant de porte	unique
Couvercle/porte transparent(e)	Non

Matières

Couleur	RAL 7035
Couleur	gris clair
Couleur RAL	RAL 7035 - Gris clair
Matière	acier
Type de traitement de surface	revêtement pur poudre

Installation, montage

Adapté à un usage extérieur	Non
-----------------------------	-----

Équipement

Nombre rangées	5
----------------	---

Nombre de clés	2
Nombre d'ouvertures pour plaques à bride	2
Extension possible	Oui
Standards	
Directive européenne WEEE	non concerné
Sécurité	
Code de protection IK contre les chocs mécaniques	IK10
Classe de protection	classe I
Conformité REACH	Non
Conforme à la directive RoHS	Oui
Préservation de la fonction	-