



FL162A

**Porte, orion plus, vitrée, métallique, CL1, pour coffret, 500x400x100mm**

#### Caractéristiques techniques

##### Dimensions

Hauteur	500 mm
Largeur	400 mm
Profondeur	200 mm
Épaisseur du matériau des parois latérales	1,20 mm

##### Sécurité

Indice de protection IP	IP65
Classe de protection	Classe I
Type de verrouillage	Triangle 7 mm, Par clé
Résistance aux chocs IK	IK10

##### Équipement

Nombre d'ouvertures pour plaques à bride	2
Nombre rangées	3

##### Installation, montage

Montage	Montage mural
Adapté à un usage extérieur	Non

##### Matière

Couleur	Gris clair
Code RAL	7035
Traitement de surface	Thermolaquage
Matière	Acier

##### Cache, porte

Nombre de portes	1
Nombre de serrure de la porte	1
Couvercle/porte transparent(e)	Oui

##### Courant électrique

Courant assigné nominal	250 A
-------------------------	-------