



FL209B

**Coffret polyester Orion plus porte opaque étanche IP 66 h 500mm l 300mm p 200mm**

**Caractéristiques techniques**

**Dimensions**

Hauteur	500 mm
Largeur	300 mm
Profondeur	200 mm
Épaisseur du matériau des parois latérales	2 mm

**Sécurité**

Indice de protection IP	IP66
Classe de protection	Classe II
Type de verrouillage	Triangle 7 mm, Par clé
Résistance aux chocs IK	IK10

**Équipement**

Nombre d'ouvertures pour plaques à bride	0
Nombre rangées	3

**Installation, montage**

Montage	Montage mural
Adapté à un usage extérieur	Oui

**Matière**

Couleur	Gris clair
Code RAL	7035
Traitement de surface	Non traité
Matière	Polyester renforcé de fibres de verre

**Cache, porte**

Nombre de portes	1
Nombre de serrure de la porte	2
Couvercle/porte transparent(e)	Non

**Courant électrique**

Courant assigné nominal	630 A
-------------------------	-------