

125 A



FL209B

## Coffret polyester Orion plus porte opaque étanche IP 66 h 500mm l 300mm p 200mm

## Caractéristiques techniques

Dimensions	
Hauteur	500 mm
Largeur	300 mm
Profondeur	200 mm
Epaisseur du matériau des parois latérales	2 mm
Sécurité	
Indice de protection IP	IP66
Classe de protection	Classe II
Type de verrouillage	Triangle 7 mm, Par clé
Résistance aux chocs IK	IK10
Equipement	
Nombre d'ouvertures pour plaques à bride	0
Nombre rangées	3
Installation, montage	
Montage	En saillie
Adapté à un usage extérieur	Oui
Matière	
Couleur	Gris clair
Code RAL	7035
Traitement de surface	Non traité
Matière	Polyester renforcé de fibres de verre
Cache, porte	
Nombre de portes	1
Nombre de serrure de la porte	2
Couvercle/porte transparent(e)	Non

Courant électrique

Courant assigné nominal