



FL259B

Porte, orion plus, vitrée, polyester, CL2, pour coffret, 500x300x200mm

Caractéristiques techniques

Dimensions

| | |
|--|--------|
| Hauteur | 500 mm |
| Largeur | 300 mm |
| Profondeur | 200 mm |
| Épaisseur du matériau des parois latérales | 3 mm |

Sécurité

| | |
|-------------------------|------------------------|
| Indice de protection IP | IP66 |
| Classe de protection | Classe II |
| Type de verrouillage | Triangle 7 mm, Par clé |
| Résistance aux chocs IK | IK08 |

Équipement

| | |
|--|---|
| Nombre d'ouvertures pour plaques à bride | 0 |
| Nombre rangées | 3 |

Installation, montage

| | |
|-----------------------------|---------------|
| Montage | Montage mural |
| Adapté à un usage extérieur | Oui |

Matière

| | |
|-----------------------|---------------------------------------|
| Couleur | Gris clair |
| Code RAL | 7035 |
| Traitement de surface | Non traité |
| Matière | Polyester renforcé de fibres de verre |

Cache, porte

| | |
|--------------------------------|-----|
| Nombre de portes | 1 |
| Nombre de serrure de la porte | 2 |
| Couvercle/porte transparent(e) | Oui |

Courant électrique

| | |
|-------------------------|-------|
| Courant assigné nominal | 630 A |
|-------------------------|-------|