



FL305B

Porte, orion plus, opaque, polyester, pour coffret, 550x850x300mm

Caractéristiques techniques

Fonctions

couverture avec décharge de pression	Non
--------------------------------------	-----

Modèle

Nombre de modules	111
-------------------	-----

Compatibilité

Approprié pour parafoudre	Non
---------------------------	-----

Intensité du courant

Courant assigné nominal	630 A
-------------------------	-------

Dimensions

Profondeur de montage	300 mm
-----------------------	--------

Profondeur produit installé	300 mm
-----------------------------	--------

Profondeur interne	300 mm
--------------------	--------

Hauteur produit installé	550 mm
--------------------------	--------

Largeur produit installé	850 mm
--------------------------	--------

Epaisseur du matériau des parois latérales	1.5 mm
--	--------

Porte, couvercle

Type de fermeture de la porte	Serrure à triangle male 7mm
-------------------------------	-----------------------------

Type de couvercle	Avec découpe
-------------------	--------------

Battant de porte	unique
------------------	--------

type de couvercle	porte
-------------------	-------

Couvercle/porte transparent(e)	Oui
--------------------------------	-----

Matières

Couleur	RAL 7035
---------	----------

Couleur	gris clair
---------	------------

Couleur RAL	RAL 7035 - Gris clair
-------------	-----------------------

Matière	matière plastique
---------	-------------------

Installation, montage

Adapté à un usage extérieur	Oui
-----------------------------	-----

Configuration

Type d'armoire	Armoire murale
----------------	----------------

Equipement

Nombre rangées	3
----------------	---

Nombre de travée de large	1
Nombre de clés	1
Nombre d'ouvertures pour plaques à bride	0
Extension possible	Oui

Standards

Directive européenne WEEE	non concerné
---------------------------	--------------

Sécurité

Classe de protection	classe II
Préservation de la fonction	-