



FL321B

Porte, orion plus, opaque, polyester, pour coffret, 900x600x300mm

Caractéristiques techniques

Dimensions

| | |
|--|---------|
| Hauteur | 900 mm |
| Largeur | 600 mm |
| Profondeur | 300 mm |
| Épaisseur du matériau des parois latérales | 1,50 mm |

Sécurité

| | |
|-------------------------|------------------------|
| Indice de protection IP | IP65 |
| Classe de protection | Classe II |
| Type de verrouillage | Triangle 7 mm, Par clé |
| Résistance aux chocs IK | IK10 |

Équipement

| | |
|--|---|
| Nombre de travée de large | 1 |
| Nombre d'ouvertures pour plaques à bride | 0 |
| Nombre rangées | 5 |

Installation, montage

| | |
|-----------------------------|-----------------|
| Montage | Fixation au sol |
| Adapté à un usage extérieur | Oui |

Matière

| | |
|-----------------------|---------------|
| Couleur | Gris clair |
| Code RAL | 7035 |
| Traitement de surface | Thermolaquage |
| Matière | Plastique |

Cache, porte

| | |
|--------------------------------|-----|
| Nombre de portes | 0 |
| Couvercle/porte transparent(e) | Oui |

Courant électrique

| | |
|-------------------------|-------|
| Courant assigné nominal | 630 A |
|-------------------------|-------|