



FL344B

Porte, orion plus, opaque, polyester, pour coffret, 1750x600x300mm

Caractéristiques techniques

Fonctions

couverture avec décharge de pression	Non
--------------------------------------	-----

Modèle

Nombre de modules	0
-------------------	---

Intensité du courant

Courant assigné nominal	630 A
-------------------------	-------

Dimensions

Profondeur de montage	300 mm
-----------------------	--------

Profondeur produit installé	300 mm
-----------------------------	--------

Profondeur interne	300 mm
--------------------	--------

Hauteur produit installé	1750 mm
--------------------------	---------

Largeur produit installé	600 mm
--------------------------	--------

Largeur dans les unités de division	23
-------------------------------------	----

Épaisseur du matériau des parois latérales	1.5 mm
--	--------

Porte, couvercle

Type de fermeture de la porte	Serrure à triangle male 7mm
-------------------------------	-----------------------------

Type de couvercle	Avec découpe
-------------------	--------------

Verrouillage de la porte	par clé
--------------------------	---------

type de couvercle	porte
-------------------	-------

Couvercle/porte transparent(e)	Oui
--------------------------------	-----

Matières

Couleur	RAL 7035
---------	----------

Couleur	gris clair
---------	------------

Couleur RAL	RAL 7035 - Gris clair
-------------	-----------------------

Matière	matière plastique
---------	-------------------

Installation, montage

Adapté à un usage extérieur	Oui
-----------------------------	-----

Connexion

Nombre d'entrée de câbles	0
---------------------------	---

Équipement

Nombre rangées	9
----------------	---

Nombre de travée de large	1
---------------------------	---

Nombre de clés	2
----------------	---

Accessoirable	Oui
Nombre d'ouvertures pour plaques à bride	0
Extension possible	Oui
Sécurité	
Conformité REACH	Non