



FL350B

Porte, orion plus, opaque, polyester, pour coffret, 1150x850x300mm

Caractéristiques techniques

Fonctions

couvercle avec décharge de pression	Non
-------------------------------------	-----

Modèle

Nombre de modules	111
-------------------	-----

Compatibilité

Approprié pour parafoudre	Non
---------------------------	-----

Intensité du courant

Courant assigné nominal	630 A
-------------------------	-------

Dimensions

Profondeur de montage	300 mm
Profondeur produit installé	300 mm
Profondeur interne	300 mm
Hauteur produit installé	1150 mm
Largeur produit installé	850 mm
Epaisseur du matériau des parois latérales	1.5 mm

Porte, couvercle

Type de fermeture de la porte	Serrure à triangle male 7mm
Type de couvercle	Avec découpe
Battant de porte	unique
type de couvercle	porte
Couvercle/porte transparent(e)	Oui

Matières

Couleur	RAL 7035
Couleur	gris clair
Couleur RAL	RAL 7035 - Gris clair
Matière	matière plastique
Type de traitement de surface	revêtement pur poudre

Installation, montage

Adapté à un usage extérieur	Oui
-----------------------------	-----

Équipement

Nombre rangées	3
Nombre de travée de large	1
Nombre de clés	2

Nombre d'ouvertures pour plaques à bride	0
Extension possible	Oui
Standards	
Directive européenne WEEE	non concerné
Sécurité	
Code de protection IK contre les chocs mécaniques	IK10
Classe de protection	classe II
Conformité REACH	Non
Préservation de la fonction	-