



FL511B

Armoire, orion plus, murale, single polyester, 850x1100x300mm

Caractéristiques techniques

Dimensions

Hauteur	850 mm
Largeur	1100 mm
Profondeur	300 mm
Épaisseur du matériau des parois latérales	1,50 mm

Sécurité

Indice de protection IP	IP65
Classe de protection	Classe II
Type de verrouillage	Triangle 7 mm, Par clé
Résistance aux chocs IK	IK08

Équipement

Nombre d'ouvertures pour plaques à bride	0
Nombre rangées	5

Installation, montage

Montage	Montage mural
Adapté à un usage extérieur	Oui

Matière

Couleur	Gris clair
Code RAL	7035
Traitement de surface	Non traité
Matière	Plastique

Cache, porte

Nombre de portes	0
Couvercle/porte transparent(e)	Oui

Courant électrique

Courant assigné nominal	630 A
-------------------------	-------