



FL541A

**Porte, orion plus, interieur, metallique, pour coffret en tôle, 250x200mm**

**Caractéristiques techniques**

**Dimensions**

Hauteur	200 mm
Largeur	150 mm
Profondeur	20 mm

**Cache, porte**

Couvercle/porte transparent(e)	Non
Nombre de portes	1
Type de porte	Porte de verrouillage

**Matière**

Code RAL	7035
Couleur	Gris clair
Matière	Acier
Traitement de surface	Thermolaquage

**Sécurité**

Indice de protection IP	IP65
Type de verrouillage	Serrure double barre 3 mm