



FL548A

Porte, orion plus, interieur, metallique, pour coffret en tôle, 500x400mm

Caractéristiques techniques

Dimensions

Hauteur	450 mm
Largeur	350 mm
Profondeur	20 mm

Cache, porte

Nombre de portes	1
Type de porte	Porte intérieure

Matière

Code RAL	7035
Couleur	Gris clair
Matière	Acier
Traitement de surface	Non traité

Sécurité

Classe de protection	Classe I
Indice de protection IP	IP30
Type de verrouillage	Serrure double barre 3 mm

Connectivité

Type de montage	Fixation par vis
-----------------	------------------