



FL558A

Porte, orion plus, interieur, metallique, pour coffret en tôle, 1250x600mm

Caractéristiques techniques

Dimensions

Profondeur produit installé	20 mm
Hauteur produit installé	1200 mm
Largeur produit installé	550 mm

Porte, couvercle

Type de fermeture de la porte	Serrure double barre 3mm
Type de portes pour les armoires électriques	porte de verrouillage
Couvercle/porte transparent(e)	Non

Matières

Couleur	RAL 7035
Couleur	gris clair
Couleur RAL	RAL 7035 - Gris clair
Matière	acier

Équipement

Nombre de clés	2
----------------	---

Standards

Directive européenne WEEE	non concerné
---------------------------	--------------