



FL591E

**Porte, orion plus, interne, métallique, 450x250mm**

**Caractéristiques techniques**

**Dimensions**

Hauteur	750 mm
Largeur	500 mm
Profondeur	20 mm

**Cache, porte**

Couvercle/porte transparent(e)	Non
Nombre de portes	1
Type de porte	Porte intérieure

**Matière**

Code RAL	7035
Couleur	Gris clair
Matière	Métal
Traitement de surface	Sendzimir galvanisé

**Sécurité**

Classe de protection	Classe I
Indice de protection IP	IP30
Type de verrouillage	Serrure double barre 3 mm