



FL592E

**Porte, orion plus, interne, métallique, 450x250mm**

**Caractéristiques techniques**

**Dimensions**

Profondeur produit installé	20 mm
Hauteur produit installé	1050 mm
Largeur produit installé	500 mm

**Porte, couvercle**

Type de fermeture de la porte	Serrure double barre 3mm
Type de portes pour les armoires électriques	porte intérieure
Couvercle/porte transparent(e)	Non

**Matières**

Couleur	RAL 7035
Couleur	gris clair
Couleur RAL	RAL 7035 - Gris clair
Matière	métal

**Équipement**

Nombre de clés	2
----------------	---

**Standards**

Directive européenne WEEE	non concerné
---------------------------	--------------

**Sécurité**

Indice de protection IP	IP30
Classe de protection	classe I