



FL72SP

**Armoire, univers, IP65, CL 2, 1150 x 600 x 300mm, polyester, UV protégé**

#### Caractéristiques techniques

##### Fonctions

|                                     |     |
|-------------------------------------|-----|
| couvercle avec décharge de pression | Non |
|-------------------------------------|-----|

##### Modèle

|                   |     |
|-------------------|-----|
| Nombre de modules | 168 |
|-------------------|-----|

##### Compatibilité

|                           |     |
|---------------------------|-----|
| Approprié pour parafoudre | Oui |
|---------------------------|-----|

##### Intensité du courant

|                         |       |
|-------------------------|-------|
| Courant assigné nominal | 400 A |
|-------------------------|-------|

##### Dimensions

|                                            |         |
|--------------------------------------------|---------|
| Profondeur de montage                      | 300 mm  |
| Profondeur produit installé                | 300 mm  |
| Profondeur interne                         | 300 mm  |
| Hauteur produit installé                   | 1150 mm |
| Largeur produit installé                   | 600 mm  |
| Largeur dans les unités de division        | 24      |
| Epaisseur du matériau des parois latérales | 2 mm    |

##### Porte, couvercle

|                                      |               |
|--------------------------------------|---------------|
| Epaisseur de la matière du couvercle | 2 mm          |
| Nombre de serrure de la porte        | 1             |
| Type de couvercle                    | fermé (plein) |
| Battant de porte                     | unique        |
| Couvercle/porte transparent(e)       | Non           |

##### Matières

|                               |                                       |
|-------------------------------|---------------------------------------|
| Couleur                       | RAL 7035                              |
| Couleur                       | gris clair                            |
| Couleur RAL                   | RAL 7035 - Gris clair                 |
| Matière                       | polyester renforcé de fibres de verre |
| Type de traitement de surface | spécial                               |

##### Installation, montage

|                             |     |
|-----------------------------|-----|
| Adapté à un usage extérieur | Oui |
|-----------------------------|-----|

##### Équipement

|                           |   |
|---------------------------|---|
| Nombre rangées            | 7 |
| Nombre de travée de large | 2 |

|                                                   |           |
|---------------------------------------------------|-----------|
| Nombre de clés                                    | 1         |
| Nombre d'ouvertures pour plaques à bride          | 0         |
| Extension possible                                | Non       |
| <b>Standards</b>                                  |           |
| Directive européenne WEEE                         | concerné  |
| <b>Sécurité</b>                                   |           |
| Code de protection IK contre les chocs mécaniques | IK10      |
| Classe de protection                              | classe II |
| Conformité REACH                                  | Non       |
| Conforme à la directive RoHS                      | Oui       |
| Préservation de la fonction                       | -         |