



FP23SW2

Armoire, univers, IP54, classe de protection II, 1950x800x205mm

Caractéristiques techniques

Fonctions

couvercle avec décharge de pression Non

Modèle

Nombre de modules 432

Compatibilité

Approprié pour parafoudre Non

Intensité du courant

Courant assigné nominal 400 A

Dimensions

Profondeur de montage 205 mm

Profondeur produit installé 205 mm

Profondeur interne 143 mm

Hauteur produit installé 1950 mm

Largeur produit installé 800 mm

Largeur dans les unités de division 36

Epaisseur du matériau des parois latérales 1 mm

Porte, couvercle

Epaisseur de la matière du couvercle 1 mm

Type de fermeture de la porte Loquet rabattable et avec crémone

Nombre de serrure de la porte 1

Type de couvercle fermé (plein)

Battant de porte unique

type de couvercle couvercle

Couvercle/porte transparent(e) Non

Matières

Couleur blanc

Couleur RAL RAL 9010 - Blanc pur

Matière acier

Installation, montage

Adapté à un usage extérieur Non

Configuration

Type d'armoire Armoire au sol

Equipement

Nombre rangées	12
Nombre de travée de large	3
Nombre de clés	1
Nombre d'ouvertures pour plaques à bride	6
Extension possible	Oui

Standards

Directive européenne WEEE	concerné
---------------------------	----------

Sécurité

Classe de protection	classe II
Préservation de la fonction	-