



FP24TN2

**Armoire, univers, IP44, classe de protection I, 1950x1050x205mm, inoccupé**

**Caractéristiques techniques**

**Fonctions**

couverture avec décharge de pression Non

**Modèle**

Nombre de modules 576

**Compatibilité**

Approprié pour parafoudre Non

**Intensité du courant**

Courant assigné nominal 400 A

**Dimensions**

Profondeur de montage 205 mm

Profondeur produit installé 205 mm

Profondeur interne 205 mm

Hauteur produit installé 1950 mm

Largeur produit installé 1050 mm

Largeur dans les unités de division 48

Épaisseur du matériau des parois latérales 1 mm

**Porte, couvercle**

Épaisseur de la matière du couvercle 1 mm

Type de fermeture de la porte Poignée à manette

Nombre de serrure de la porte 1

Type de couvercle fermé (plein)

Battant de porte double symétrique

type de couvercle couvercle

Couvercle/porte transparent(e) Non

**Matières**

Poids du cuivre contenu dans le produit 0.141 kg

Couleur blanc

Couleur blanc

Couleur RAL RAL 9010 - Blanc pur

**Installation, montage**

Adapté à un usage extérieur Non

**Configuration**

Type d'armoire Armoire au sol

**Equipement**

Nombre rangées	12
Nombre de travée de large	4
Nombre de clés	1
Nombre d'ouvertures pour plaques à bride	8
Extension possible	Oui

**Standards**

Directive européenne WEEE	concerné
---------------------------	----------

**Sécurité**

Indice de protection IP	IP44
Classe de protection	classe I
Préservation de la fonction	-