



FP25S1N

Armoire, univers, IP44, classe de protection II, 1950x1300x205mm, inoccupé

Caractéristiques techniques

Fonctions

couverture avec décharge de pression Non

Modèle

Nombre de modules 720

Compatibilité

Approprié pour parafoudre Non

Intensité du courant

Courant assigné nominal 400 A

Dimensions

Profondeur de montage 205 mm

Profondeur produit installé 205 mm

Profondeur interne 130 mm

Hauteur produit installé 1950 mm

Largeur produit installé 1300 mm

Largeur dans les unités de division 60

Épaisseur du matériau des parois latérales 1 mm

Porte, couvercle

Épaisseur de la matière du couvercle 1 mm

Type de fermeture de la porte Pas de fermeture

Nombre de serrure de la porte 0

Type de couvercle Avec découpe

Battant de porte sans

type de couvercle sans / fermé

Couvercle/porte transparent(e) Non

Matières

Couleur blanc paloma

Couleur blanc

Couleur RAL RAL 9010 - Blanc pur

Installation, montage

Adapté à un usage extérieur Non

Configuration

Type d'armoire Armoire au sol

Équipement

Nombre rangées	12
Nombre de travée de large	5
Nombre d'ouvertures pour plaques à bride	10
Extension possible	Oui

Standards

Directive européenne WEEE	non concerné
---------------------------	--------------

Sécurité

Indice de protection IP	IP30
Classe de protection	classe II
Préservation de la fonction	-