



FP25SN2

**Armoire, univers, IP44, classe de protection II, 1950x1300x205mm, inoccupé**

#### Caractéristiques techniques

##### Fonctions

couverture avec décharge de pression	Non
--------------------------------------	-----

##### Modèle

Nombre de modules	720
-------------------	-----

##### Compatibilité

Approprié pour parafoudre	Non
---------------------------	-----

##### Intensité du courant

Courant assigné nominal	400 A
-------------------------	-------

##### Dimensions

Profondeur de montage	205 mm
-----------------------	--------

Profondeur produit installé	205 mm
-----------------------------	--------

Profondeur interne	143 mm
--------------------	--------

Hauteur produit installé	1950 mm
--------------------------	---------

Largeur produit installé	1300 mm
--------------------------	---------

Largeur dans les unités de division	60
-------------------------------------	----

Épaisseur du matériau des parois latérales	1 mm
--	------

##### Porte, couvercle

Épaisseur de la matière du couvercle	1 mm
--------------------------------------	------

Type de fermeture de la porte	Fermeture par crémone à 3 points
-------------------------------	----------------------------------

Nombre de serrure de la porte	0
-------------------------------	---

Type de couvercle	fermé (plein)
-------------------	---------------

Battant de porte	double, asymétrique
------------------	---------------------

type de couvercle	couvercle
-------------------	-----------

Couvercle/porte transparent(e)	Non
--------------------------------	-----

##### Matières

Couleur	blanc
---------	-------

Couleur RAL	RAL 9010 - Blanc pur
-------------	----------------------

##### Installation, montage

Adapté à un usage extérieur	Non
-----------------------------	-----

##### Configuration

Type d'armoire	Armoire au sol
----------------	----------------

##### Équipement

Nombre rangées	12
Nombre de travée de large	5
Nombre de clés	1
Nombre d'ouvertures pour plaques à bride	10
Extension possible	Oui

#### **Standards**

Directive européenne WEEE	concerné
---------------------------	----------

#### **Sécurité**

Indice de protection IP	IP44
Classe de protection	classe II
Préservation de la fonction	-