



FP25TW2

Armoire, univers, IP54, classe de protection I, 1950x1300x205mm, inoccupé

Caractéristiques techniques

Architecture

Mode de fixation Fixation au sol

Fonctions

couverture avec décharge de pression Non

Modèle

Nombre de modules 720

Compatibilité

Approprié pour parafoudre Non

Intensité du courant

Courant assigné nominal 400 A

Dimensions

Profondeur de montage 205 mm

Profondeur produit installé 205 mm

Profondeur interne 205 mm

Hauteur produit installé 1950 mm

Largeur produit installé 1300 mm

Largeur dans les unités de division 60

Épaisseur du matériau des parois latérales 1 mm

Porte, couvercle

Épaisseur de la matière du couvercle 1 mm

Type de fermeture de la porte Fermeture par crémone à 3 points

Cadenassable Oui

Nombre de serrure de la porte 0

Type de couvercle fermé (plein)

Battant de porte double, asymétrique

type de couvercle couvercle

Couvercle/porte transparent(e) Non

Matières

Couleur blanc

Couleur RAL RAL 9010 - Blanc pur

Matière acier

Type de traitement de surface revêtement pur poudre

Installation, montage

Adapté à un usage extérieur

Non

Configuration

Type d'armoire

Armoire au sol

Equipement

Nombre rangées

12

Nombre de travée de large

5

Nombre d'ouvertures pour plaques à bride

10

Extension possible

Oui

Standards

Directive européenne WEEE

non concerné

Sécurité

Code de protection IK contre les chocs
mécaniques

IK09

Indice de protection IP

IP54

Classe de protection

classe I

Préservation de la fonction

-