



FP32QT

Armoire, univers, QS, IP44, classe de protection I, 500x550x205mm, inoccupé

#### Caractéristiques techniques

##### Fonctions

couverture avec décharge de pression Non

##### Modèle

Nombre de modules 72

##### Compatibilité

Approprié pour parafoudre Non

##### Intensité du courant

Courant assigné nominal 250 A

##### Dimensions

Profondeur de montage 205 mm

Profondeur produit installé 205 mm

Profondeur interne 205 mm

Hauteur produit installé 500 mm

Largeur produit installé 550 mm

Largeur dans les unités de division 24

Épaisseur du matériau des parois latérales 1 mm

##### Porte, couvercle

Épaisseur de la matière du couvercle 1 mm

Type de fermeture de la porte Poignée à manette

Nombre de serrure de la porte 1

Type de couvercle fermé (plein)

Battant de porte unique

type de couvercle couvercle

Couvercle/porte transparent(e) Non

##### Matières

Poids du cuivre contenu dans le produit 0.109 kg

Couleur blanc

Couleur blanc

Couleur RAL RAL 9010 - Blanc pur

##### Installation, montage

Adapté à un usage extérieur Non

##### Configuration

Type d'armoire Armoire murale

**Equipement**

Nombre rangées	3
Nombre de travée de large	2
Nombre de clés	1
Nombre d'ouvertures pour plaques à bride	4
Extension possible	Oui

**Standards**

Directive européenne WEEE	non concerné
---------------------------	--------------

**Sécurité**

Indice de protection IP	IP44
Classe de protection	classe I
Préservation de la fonction	-