



FP33TN2

Armoire, univers, IP44, classe de protection I, 500x800x205mm, inoccupé

Caractéristiques techniques

Architecture

Mode de fixation Montage mural

Fonctions

couvercle avec décharge de pression Non

Modèle

Nombre de modules 108

Compatibilité

Approprié pour parafoudre Non

Intensité du courant

Courant assigné nominal 250 A

Dimensions

Profondeur de montage 205 mm

Profondeur produit installé 205 mm

Profondeur interne 205 mm

Hauteur produit installé 500 mm

Largeur produit installé 800 mm

Largeur dans les unités de division 36

Épaisseur du matériau des parois latérales 1 mm

Porte, couvercle

Épaisseur de la matière du couvercle 1 mm

Type de fermeture de la porte Poignée à manette

Nombre de serrure de la porte 1

Type de couvercle fermé (plein)

Battant de porte unique

type de couvercle couvercle

Couvercle/porte transparent(e) Non

Matières

Poids du cuivre contenu dans le produit 0.141 kg

Couleur blanc

Couleur blanc

Couleur RAL RAL 9010 - Blanc pur

Matière tôle d'acier

Type de traitement de surface revêtement pur poudre

Installation, montage

| | |
|-----------------------------|-----|
| Adapté à un usage extérieur | Non |
|-----------------------------|-----|

Configuration

| | |
|----------------|----------------|
| Type d'armoire | Armoire murale |
|----------------|----------------|

Equipement

| | |
|----------------|---|
| Nombre rangées | 3 |
|----------------|---|

| | |
|---------------------------|---|
| Nombre de travée de large | 3 |
|---------------------------|---|

| | |
|----------------|---|
| Nombre de clés | 1 |
|----------------|---|

| | |
|--|---|
| Nombre d'ouvertures pour plaques à bride | 6 |
|--|---|

| | |
|--------------------|-----|
| Extension possible | Oui |
|--------------------|-----|

Standards

| | |
|---------------------------|--------------|
| Directive européenne WEEE | non concerné |
|---------------------------|--------------|

Sécurité

| | |
|---|------|
| Code de protection IK contre les chocs mécaniques | IK09 |
|---|------|

| | |
|-------------------------|------|
| Indice de protection IP | IP44 |
|-------------------------|------|

| | |
|----------------------|----------|
| Classe de protection | classe I |
|----------------------|----------|

| | |
|-----------------------------|---|
| Préservation de la fonction | - |
|-----------------------------|---|