



FP35QT

**Armoire, univers, QS, IP44, classe de protection I, 500x1300x205mm, inoccupé**

**Caractéristiques techniques**

**Architecture**

Mode de fixation Montage mural

**Fonctions**

couvercle avec décharge de pression Non

**Modèle**

Nombre de modules 180

**Compatibilité**

Approprié pour parafoudre Non

**Intensité du courant**

Courant assigné nominal 250 A

**Dimensions**

Profondeur de montage 205 mm

Profondeur produit installé 205 mm

Profondeur interne 205 mm

Hauteur produit installé 500 mm

Largeur produit installé 1300 mm

Largeur dans les unités de division 60

Épaisseur du matériau des parois latérales 1 mm

**Porte, couvercle**

Épaisseur de la matière du couvercle 1 mm

Type de fermeture de la porte Poignée à manette

Nombre de serrure de la porte 1

Type de couvercle fermé (plein)

Battant de porte double, asymétrique

type de couvercle couvercle

Couvercle/porte transparent(e) Non

**Matières**

Poids du cuivre contenu dans le produit 0.141 kg

Couleur blanc

Couleur blanc

Couleur RAL RAL 9010 - Blanc pur

Matière tôle d'acier

Type de traitement de surface revêtement pur poudre

**Installation, montage**

Adapté à un usage extérieur	Non
-----------------------------	-----

**Configuration**

Type d'armoire	Armoire murale
----------------	----------------

**Equipement**

Nombre rangées	3
----------------	---

Nombre de travée de large	5
---------------------------	---

Nombre de clés	1
----------------	---

Nombre d'ouvertures pour plaques à bride	10
--	----

Extension possible	Oui
--------------------	-----

**Standards**

Directive européenne WEEE	non concerné
---------------------------	--------------

**Sécurité**

Code de protection IK contre les chocs mécaniques	IK09
---	------

Indice de protection IP	IP44
-------------------------	------

Classe de protection	classe I
----------------------	----------

Préservation de la fonction	-
-----------------------------	---