



FP42TN2

Armoire, univers, IP44, classe de protection I, 650x550x205 mm, inoccupé

Caractéristiques techniques

Fonctions

couverture avec décharge de pression Non

Modèle

Nombre de modules 96

Compatibilité

Approprié pour parafoudre Non

Intensité du courant

Courant assigné nominal 250 A

Dimensions

Profondeur de montage 205 mm

Profondeur produit installé 205 mm

Profondeur interne 205 mm

Hauteur produit installé 650 mm

Largeur produit installé 550 mm

Largeur dans les unités de division 24

Épaisseur du matériau des parois latérales 1 mm

Porte, couvercle

Épaisseur de la matière du couvercle 1 mm

Type de fermeture de la porte Poignée à manette

Nombre de serrure de la porte 1

Type de couvercle fermé (plein)

Battant de porte unique

type de couvercle couvercle

Couvercle/porte transparent(e) Non

Matières

Poids du cuivre contenu dans le produit 0.109 kg

Couleur blanc

Couleur blanc

Couleur RAL RAL 9010 - Blanc pur

Installation, montage

Adapté à un usage extérieur Non

Configuration

Type d'armoire Armoire murale

Equipement

Nombre rangées	4
Nombre de travée de large	2
Nombre de clés	1
Nombre d'ouvertures pour plaques à bride	4
Extension possible	Oui

Standards

Directive européenne WEEE	non concerné
---------------------------	--------------

Sécurité

Indice de protection IP	IP44
Classe de protection	classe I
Préservation de la fonction	-