



FP42TW2

Armoire, univers, IP54, classe de protection I, 650x550x205 mm, inoccupé

### Caractéristiques techniques

#### Dimensions

Hauteur	650 mm
Largeur	550 mm
Profondeur	205 mm
Épaisseur du matériau des parois latérales	1 mm

#### Sécurité

Indice de protection IP	IP54
Classe de protection	Classe I
Résistance aux chocs IK	IK09

#### Équipement

Nombre de travée de large	2
Nombre d'ouvertures pour plaques à bride	4
Nombre rangées	4

#### Installation, montage

Montage	Montage mural
Adapté à un usage extérieur	Non

#### Matière

Couleur	Blanc pur
Code RAL	9010
Traitement de surface	Thermolaquage
Matière	Acier
Finition	Mat

#### Cache, porte

Nombre de portes	1
Nombre de serrure de la porte	1
Couvercle/porte transparent(e)	Non

#### Courant électrique

Courant assigné nominal	250 A
-------------------------	-------