



FP44TN2

Armoire, univers, IP44, classe de protection I, 650x1050x205mm, inoccupé

Caractéristiques techniques

Fonctions

couverture avec décharge de pression	Non
--------------------------------------	-----

Modèle

Nombre de modules	192
-------------------	-----

Compatibilité

Approprié pour parafoudre	Non
---------------------------	-----

Intensité du courant

Courant assigné nominal	250 A
-------------------------	-------

Dimensions

Profondeur de montage	205 mm
-----------------------	--------

Profondeur produit installé	205 mm
-----------------------------	--------

Profondeur interne	205 mm
--------------------	--------

Hauteur produit installé	650 mm
--------------------------	--------

Largeur produit installé	1050 mm
--------------------------	---------

Largeur dans les unités de division	48
-------------------------------------	----

Épaisseur du matériau des parois latérales	1 mm
--	------

Porte, couvercle

Épaisseur de la matière du couvercle	1 mm
--------------------------------------	------

Type de fermeture de la porte	Poignée à manette
-------------------------------	-------------------

Nombre de serrure de la porte	1
-------------------------------	---

Type de couvercle	fermé (plein)
-------------------	---------------

Battant de porte	double symétrique
------------------	-------------------

type de couvercle	couvercle
-------------------	-----------

Couvercle/porte transparent(e)	Non
--------------------------------	-----

Matières

Poids du cuivre contenu dans le produit	0.141 kg
---	----------

Couleur	blanc
---------	-------

Couleur	blanc
---------	-------

Couleur RAL	RAL 9010 - Blanc pur
-------------	----------------------

Installation, montage

Adapté à un usage extérieur	Non
-----------------------------	-----

Configuration

Type d'armoire	Armoire murale
----------------	----------------

Equipement

Nombre rangées	4
Nombre de travée de large	4
Nombre de clés	1
Nombre d'ouvertures pour plaques à bride	8
Extension possible	Oui

Standards

Directive européenne WEEE	non concerné
---------------------------	--------------

Sécurité

Indice de protection IP	IP44
Classe de protection	classe I
Préservation de la fonction	-