



FP45QS

Armoire, univers, QS, IP44, classe de protection II, 650x1300x205mm, inoccupé

Caractéristiques techniques

Fonctions

couvercle avec décharge de pression	Non
-------------------------------------	-----

Modèle

Nombre de modules	240
-------------------	-----

Compatibilité

Approprié pour parafoudre	Non
---------------------------	-----

Intensité du courant

Courant assigné nominal	250 A
-------------------------	-------

Dimensions

Profondeur de montage	205 mm
Profondeur produit installé	205 mm
Profondeur interne	143 mm
Hauteur produit installé	650 mm
Largeur produit installé	1300 mm
Largeur dans les unités de division	60
Epaisseur du matériau des parois latérales	1 mm

Porte, couvercle

Epaisseur de la matière du couvercle	1 mm
Nombre de serrure de la porte	1
Type de couvercle	fermé (plein)
Battant de porte	double, asymétrique
Couvercle/porte transparent(e)	Non

Matières

Couleur	blanc
Couleur RAL	RAL 9010 - Blanc pur
Matière	tôle d'acier
Type de traitement de surface	revêtement pur poudre

Installation, montage

Adapté à un usage extérieur	Non
-----------------------------	-----

Équipement

Nombre rangées	4
Nombre de travée de large	5
Nombre de clés	1

Nombre d'ouvertures pour plaques à bride	10
Extension possible	Oui
Standards	
Directive européenne WEEE	non concerné
Sécurité	
Indice de protection IP	IP44
Classe de protection	classe II
Conformité REACH	Non
Conforme à la directive RoHS	Oui
Sans halogène	Non
Préservation de la fonction	-