



FP54Q1S

Armoire, univers, QS, IP30, classe de protection II, 800x1050x205mm, inoccupé

#### Caractéristiques techniques

##### Fonctions

|                                     |     |
|-------------------------------------|-----|
| couvercle avec décharge de pression | Non |
|-------------------------------------|-----|

##### Modèle

|                   |     |
|-------------------|-----|
| Nombre de modules | 240 |
|-------------------|-----|

##### Compatibilité

|                           |     |
|---------------------------|-----|
| Approprié pour parafoudre | Non |
|---------------------------|-----|

##### Intensité du courant

|                         |       |
|-------------------------|-------|
| Courant assigné nominal | 250 A |
|-------------------------|-------|

##### Dimensions

|                                            |         |
|--------------------------------------------|---------|
| Profondeur de montage                      | 205 mm  |
| Profondeur produit installé                | 205 mm  |
| Profondeur interne                         | 130 mm  |
| Hauteur produit installé                   | 800 mm  |
| Largeur produit installé                   | 1050 mm |
| Largeur dans les unités de division        | 48      |
| Epaisseur du matériau des parois latérales | 1 mm    |

##### Porte, couvercle

|                                      |              |
|--------------------------------------|--------------|
| Epaisseur de la matière du couvercle | 1 mm         |
| Nombre de serrure de la porte        | 0            |
| Type de couvercle                    | Avec découpe |
| Battant de porte                     | sans         |
| Couvercle/porte transparent(e)       | Non          |

##### Matières

|                               |                       |
|-------------------------------|-----------------------|
| Couleur                       | blanc                 |
| Couleur                       | blanc                 |
| Couleur RAL                   | RAL 9010 - Blanc pur  |
| Matière                       | tôle d'acier          |
| Type de traitement de surface | revêtement pur poudre |

##### Installation, montage

|                             |     |
|-----------------------------|-----|
| Adapté à un usage extérieur | Non |
|-----------------------------|-----|

##### Équipement

|                           |   |
|---------------------------|---|
| Nombre rangées            | 5 |
| Nombre de travée de large | 4 |

|                                                   |              |
|---------------------------------------------------|--------------|
| Nombre d'ouvertures pour plaques à bride          | 8            |
| Extension possible                                | Oui          |
| <b>Standards</b>                                  |              |
| Directive européenne WEEE                         | non concerné |
| <b>Sécurité</b>                                   |              |
| Code de protection IK contre les chocs mécaniques | IK07         |
| Indice de protection IP                           | IP30         |
| Classe de protection                              | classe II    |
| Conformité REACH                                  | Non          |
| Conforme à la directive RoHS                      | Oui          |
| Sans halogène                                     | Non          |
| Préservation de la fonction                       | -            |