



FP61Q1S

Armoire, univers, QS, IP30, classe de protection II, 950x300x205mm, inoccupé

Caractéristiques techniques

Fonctions

couvercle avec décharge de pression	Non
-------------------------------------	-----

Modèle

Nombre de modules	72
-------------------	----

Compatibilité

Approprié pour parafoudre	Non
---------------------------	-----

Intensité du courant

Courant assigné nominal	250 A
-------------------------	-------

Dimensions

Profondeur de montage	205 mm
Profondeur produit installé	205 mm
Profondeur interne	130 mm
Hauteur produit installé	950 mm
Largeur produit installé	300 mm
Largeur dans les unités de division	12
Epaisseur du matériau des parois latérales	1 mm

Porte, couvercle

Epaisseur de la matière du couvercle	1 mm
Nombre de serrure de la porte	0
Type de couvercle	Avec découpe
Battant de porte	sans
Couvercle/porte transparent(e)	Non

Matières

Couleur	blanc
Couleur	blanc
Couleur RAL	RAL 9010 - Blanc pur
Matière	tôle d'acier
Type de traitement de surface	revêtement pur poudre

Installation, montage

Adapté à un usage extérieur	Non
-----------------------------	-----

Équipement

Nombre rangées	6
Nombre de travée de large	1

Nombre d'ouvertures pour plaques à bride	2
Extension possible	Oui
Standards	
Directive européenne WEEE	non concerné
Sécurité	
Code de protection IK contre les chocs mécaniques	IK07
Indice de protection IP	IP30
Classe de protection	classe II
Conformité REACH	Non
Conforme à la directive RoHS	Oui
Sans halogène	Non
Préservation de la fonction	-