



FP64QT

Armoire, univers, QS, IP44, classe de protection II, 950x1050x205mm, inoccupé

Caractéristiques techniques

Fonctions

couverture avec décharge de pression Non

Modèle

Nombre de modules 288

Compatibilité

Approprié pour parafoudre Non

Intensité du courant

Courant assigné nominal 250 A

Dimensions

Profondeur de montage 205 mm

Profondeur produit installé 205 mm

Profondeur interne 130 mm

Hauteur produit installé 950 mm

Largeur produit installé 1050 mm

Largeur dans les unités de division 48

Epaisseur du matériau des parois latérales 1 mm

Porte, couvercle

Epaisseur de la matière du couvercle 1 mm

Nombre de serrure de la porte 1

Type de couvercle fermé (plein)

Battant de porte double symétrique

Couvercle/porte transparent(e) Non

Matières

Poids du cuivre contenu dans le produit 0.141 kg

Couleur blanc

Couleur blanc

Couleur RAL RAL 9010 - Blanc pur

Matière tôle d'acier

Type de traitement de surface revêtement pur poudre

Installation, montage

Adapté à un usage extérieur Non

Équipement

Nombre rangées 6

Nombre de travée de large	4
Nombre de clés	1
Nombre d'ouvertures pour plaques à bride	8
Extension possible	Oui

Standards

Directive européenne WEEE	non concerné
---------------------------	--------------

Sécurité

Indice de protection IP	IP44
Classe de protection	classe I
Conformité REACH	Non
Sans halogène	Non
Préservation de la fonction	-