



FP73TW2

Armoire, univers, IP54, classe de protection I, 1100x800x205mm, inoccupé

Caractéristiques techniques

Architecture

Mode de fixation Montage mural

Fonctions

couvercle avec décharge de pression Non

Modèle

Nombre de modules 252

Compatibilité

Approprié pour parafoudre Non

Intensité du courant

Courant assigné nominal 250 A

Dimensions

Profondeur de montage 205 mm

Profondeur produit installé 205 mm

Profondeur interne 130 mm

Hauteur produit installé 1100 mm

Largeur produit installé 800 mm

Epaisseur du matériau des parois latérales 1 mm

Porte, couvercle

Epaisseur de la matière du couvercle 1 mm

Nombre de serrure de la porte 1

Type de couvercle fermé (plein)

Battant de porte unique

Couvercle/porte transparent(e) Non

Matières

Poids du cuivre contenu dans le produit 0.141 kg

Couleur blanc

Couleur blanc

Couleur RAL RAL 9010 - Blanc pur

Matière tôle d`acier

Type de traitement de surface revêtement pur poudre

Installation, montage

Adapté à un usage extérieur Non

Equipement

Nombre rangées	7
Nombre de travée de large	3
Nombre de clés	1
Accessoriale	Oui
Nombre d'ouvertures pour plaques à bride	6
Extension possible	Oui

Standards

Directive européenne WEEE	non concerné
---------------------------	--------------

Sécurité

Indice de protection IP	IP54
Classe de protection	classe I
Conformité REACH	Non
Sans halogène	Non
Préservation de la fonction	-