

250 A



Armoire, univers, IP54, classe de protéction I,1100x800x205mm, inoccupé

Caractéristiques techniques

Hauteur	1100 mm
Largeur	800 mm
Profondeur	205 mm
Epaisseur du matériau des parois latérales	1 mm
Sécurité	
Indice de protection IP	IP54
Classe de protection	Classe I
Résistance aux chocs IK	IK09
Equipement	
Nombre de travée de large	3
Nombre d'ouvertures pour plaques à bride	6
Nombre rangées	7
Installation, montage	
Montage	Montage mural
Adapté à un usage extérieur	Non
Matière	
Couleur	Blanc pur
Code RAL	9010
Traitement de surface	Thermolaquage
Matière	Acier
Finition	Mat
Cache, porte	
Nombre de portes	2
Nombre de serrure de la porte	1
Couvercle/porte transparent(e)	Non
Courant électrique	

Courant assigné nominal