



FP74TW2

Armoire, univers, IP54, classe de protection I, 1100x1050x205mm, inoccupé

Caractéristiques techniques

Architecture

Mode de fixation Montage mural

Fonctions

couvercle avec décharge de pression Non

Modèle

Nombre de modules 336

Compatibilité

Approprié pour parafoudre Non

Intensité du courant

Courant assigné nominal 250 A

Dimensions

Profondeur de montage 205 mm

Profondeur produit installé 205 mm

Profondeur interne 130 mm

Hauteur produit installé 1100 mm

Largeur produit installé 1050 mm

Largeur dans les unités de division 48

Épaisseur du matériau des parois latérales 1 mm

Porte, couvercle

Épaisseur de la matière du couvercle 1 mm

Type de fermeture de la porte Poignée à manette

Nombre de serrure de la porte 1

Type de couvercle fermé (plein)

Battant de porte double symétrique

type de couvercle couvercle

Couvercle/porte transparent(e) Non

Matières

Poids du cuivre contenu dans le produit 0.141 kg

Couleur blanc

Couleur blanc

Couleur RAL RAL 9010 - Blanc pur

Matière acier

Type de traitement de surface revêtement pur poudre

Installation, montage

Adapté à un usage extérieur	Non
-----------------------------	-----

Configuration

Type d'armoire	Armoire murale
----------------	----------------

Equipement

Nombre rangées	7
----------------	---

Nombre de travée de large	4
---------------------------	---

Nombre de clés	1
----------------	---

Accessoirable	Oui
---------------	-----

Nombre d'ouvertures pour plaques à bride	8
--	---

Extension possible	Oui
--------------------	-----

Standards

Directive européenne WEEE	non concerné
---------------------------	--------------

Sécurité

Code de protection IK contre les chocs mécaniques	IK09
---	------

Indice de protection IP	IP54
-------------------------	------

Classe de protection	classe I
----------------------	----------

Préservation de la fonction	-
-----------------------------	---