



FP74TW2

Armoire, univers, IP54, classe de protection I, 1100x1050x205mm, inoccupé

Caractéristiques techniques

Fonctions

| | |
|--------------------------------------|-----|
| couverture avec décharge de pression | Non |
|--------------------------------------|-----|

Modèle

| | |
|-------------------|-----|
| Nombre de modules | 336 |
|-------------------|-----|

Compatibilité

| | |
|---------------------------|-----|
| Approprié pour parafoudre | Non |
|---------------------------|-----|

Intensité du courant

| | |
|-------------------------|-------|
| Courant assigné nominal | 250 A |
|-------------------------|-------|

Dimensions

| | |
|-----------------------|--------|
| Profondeur de montage | 205 mm |
|-----------------------|--------|

| | |
|-----------------------------|--------|
| Profondeur produit installé | 205 mm |
|-----------------------------|--------|

| | |
|--------------------|--------|
| Profondeur interne | 130 mm |
|--------------------|--------|

| | |
|--------------------------|---------|
| Hauteur produit installé | 1100 mm |
|--------------------------|---------|

| | |
|--------------------------|---------|
| Largeur produit installé | 1050 mm |
|--------------------------|---------|

| | |
|-------------------------------------|----|
| Largeur dans les unités de division | 48 |
|-------------------------------------|----|

| | |
|--|------|
| Épaisseur du matériau des parois latérales | 1 mm |
|--|------|

Porte, couvercle

| | |
|--------------------------------------|------|
| Épaisseur de la matière du couvercle | 1 mm |
|--------------------------------------|------|

| | |
|-------------------------------|-------------------|
| Type de fermeture de la porte | Poignée à manette |
|-------------------------------|-------------------|

| | |
|-------------------------------|---|
| Nombre de serrure de la porte | 1 |
|-------------------------------|---|

| | |
|-------------------|---------------|
| Type de couvercle | fermé (plein) |
|-------------------|---------------|

| | |
|------------------|-------------------|
| Battant de porte | double symétrique |
|------------------|-------------------|

| | |
|-------------------|-----------|
| type de couvercle | couvercle |
|-------------------|-----------|

| | |
|--------------------------------|-----|
| Couvercle/porte transparent(e) | Non |
|--------------------------------|-----|

Matières

| | |
|---|----------|
| Poids du cuivre contenu dans le produit | 0.141 kg |
|---|----------|

| | |
|---------|-------|
| Couleur | blanc |
|---------|-------|

| | |
|---------|-------|
| Couleur | blanc |
|---------|-------|

| | |
|-------------|----------------------|
| Couleur RAL | RAL 9010 - Blanc pur |
|-------------|----------------------|

| | |
|---------|-------|
| Matière | acier |
|---------|-------|

Installation, montage

| | |
|-----------------------------|-----|
| Adapté à un usage extérieur | Non |
|-----------------------------|-----|

Configuration

Équipement

| | |
|--|-----|
| Nombre rangées | 7 |
| Nombre de travée de large | 4 |
| Nombre de clés | 1 |
| Accessoirable | Oui |
| Nombre d'ouvertures pour plaques à bride | 8 |
| Extension possible | Oui |

Standards

| | |
|---------------------------|--------------|
| Directive européenne WEEE | non concerné |
|---------------------------|--------------|

Sécurité

| | |
|-----------------------------|----------|
| Classe de protection | classe I |
| Préservation de la fonction | - |