



FP93TN2

Armoire, univers, IP44, classe de protection I, 1400x800x205mm, inoccupé

Caractéristiques techniques

Fonctions

couvercle avec décharge de pression	Non
-------------------------------------	-----

Modèle

Nombre de modules	324
-------------------	-----

Compatibilité

Approprié pour parafoudre	Non
---------------------------	-----

Intensité du courant

Courant assigné nominal	250 A
-------------------------	-------

Dimensions

Profondeur de montage	205 mm
Profondeur produit installé	205 mm
Profondeur interne	130 mm
Hauteur produit installé	1400 mm
Largeur produit installé	800 mm
Largeur dans les unités de division	36
Epaisseur du matériau des parois latérales	1 mm

Porte, couvercle

Epaisseur de la matière du couvercle	1 mm
Nombre de serrure de la porte	1
Type de couvercle	fermé (plein)
Battant de porte	unique
Couvercle/porte transparent(e)	Non

Matières

Poids du cuivre contenu dans le produit	0.141 kg
Couleur	blanc
Couleur	blanc
Couleur RAL	RAL 9010 - Blanc pur
Matière	tôle d'acier
Type de traitement de surface	revêtement pur poudre

Installation, montage

Adapté à un usage extérieur	Non
-----------------------------	-----

Équipement

Nombre rangées	9
----------------	---

Nombre de travée de large	3
Nombre de clés	1
Nombre d'ouvertures pour plaques à bride	6
Extension possible	Oui
Standards	
Directive européenne WEEE	concerné
Sécurité	
Indice de protection IP	IP44
Classe de protection	classe I
Conformité REACH	Non
Sans halogène	Non
Préservation de la fonction	-